

**HALDER**

**Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din metal moale, argintiu,  
Ø carcasă / material: 80Gmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	753200 80G
GTIN	4030618300311
Clasa articolului	73W

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

**Ciocane cu cap moale și de ștemuit:** Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

**Aplicație:**

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

**Piese de schimb:**

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

**Notă:**

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

**Descriere tehnică**

Carcasă materiale	Oțel turnat
Materialul cozii	Lemn
Lungimea cozii	400 mm
Lungimea totală	490 mm
Greutate	3,86 kg

Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	80 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	165 mm
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Metal moale, dur
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	argintiu
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 80 mm	753700 80
Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 80 mm	753500 80
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 80G mm	753310 80G
Cap atașabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 80 mm	754000 80
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 80L mm	753400 80L
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 80 mm	753400 80