

Garant**Geantă de scule pentru service, cu perete inferior și panouri pentru scule,**

Date comandă

Numărul de comandă	692950
GTIN	4045197570604
Clasa articolului	61G

Descriere

Execuție:

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere și prin urmare **admis pentru zbor**. Structura moale a suprafeței **împiedică alunecarea (efect de cauciucare)** și nu deteriorează suprafețele.

Cadru din aluminiu turnat acoperit cu vopsea pulbere, cu etriere de aluminiu 3D, încuietori cilindrice înclinate integrate și **arcuri cu gaz comprimat** pentru blocarea capacului geții.

Echipare interioară:

1 tăviță de bază inclusiv panou de scule cu 10 bucle elastice ca acoperire (Cod 692980), 1 divizor longitudinal (Cod 692993) în tăvița de bază, 1 panou de scule cu 38 bucle elastice pe partea frontală și dorsală (Cod 692985), 1 panou de scule cu 19 bucle elastice și 1 compartiment cu clemă pe partea frontală și dorsală (Cod 692986).

Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Dimensiune interioară L: 460 mm

Dimensiune interioară l: 300 mm

Dimensiune interioară H: 180 mm

Greutate: 5,8 kg

Descriere tehnică

Dimensiune interioară H	180 mm
-------------------------	--------

Dimensiune interioară L	460 mm
Dimensiune interioară I	300 mm
Greutate	5,8 kg
Material	X-ABS
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei	35 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Perete inferior, inclusiv panou pentru scule cu 10 bucle elastice	692980
Set de lacăte pentru trusa de scule	692994
Panou cu perete central, 6 pereți mici și capac	692770
Panou pentru scule cu 19 bucle elastice și 1 compartiment cu clemă	692986
Covor de protecție	692800