

Garant**Geantă de scule pentru service, cu perete inferior și panouri pentru scule,****Date comandă**

Numărul de comandă	692955
GTIN	4045197570611
Clasa articolului	61G

Descriere**Execuție:**

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere și prin urmare **admis pentru zbor**. Structura moale a suprafeței **împiedică alunecarea (efect de cauciucare)** și nu deteriorează suprafețele. **Cadru din aluminiu turnat** acoperit cu vopsea pulbere, cu etriere de aluminiu 3D, încuietori cilindrice înclinate integrate și **arcuri cu gaz comprimat** pentru blocarea capacului geții.

Echipare interioară:

1 tăviță de bază inclusiv panou de scule cu 11 bucle elastice ca acoperire (Cod 692982), 1 divizor longitudinal (Cod 692993) în tăvița de bază, 1 panou de scule cu suporturi de prindere pentru scule pe partea frontală și dorsală (Cod 692988), 1 panou de scule cu 23 bucle elastice și 1 compartiment cu clemă pe partea frontală și dorsală (Cod 692989).

Descriere tehnică

Dimensiune interioară I	350 mm
Greutate	6,8 kg
Dimensiune interioară H	200 mm
Dimensiune interioară L	470 mm

Material	X-ABS
Tipul depozitării sculei	Suport de prindere
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei	35 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Set de lacăte pentru trusa de scule	692994
Panou cu perete central, 6 pereți mici și capac	692770
Covor de protecție	692800