



Cheie dinamometrică QuickSelect cu adaptor cu clichet, Momentul maxim: 50Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657090 50
GTIN	2050001017413
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țevă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare. Cu adaptor cu clichet reversibil.**

Unități de măsură: Nm, lbfft.

Avantaj:

- Mâner ergonomic din 2 componente, rezistent la lichide agresive precum carburanți, Skydrol etc.
- Scală de reglare protejată contra murdăriei și deteriorării prin intermediul geamului.
- Reglare rapidă, precisă și sigură: Trageți butonul de reglare, reglați valoarea dorită prin „rotire” și mențineți-o prin „apăsarea” butonului. Butonul de reglare se deplasează ușor, întrucât nu trebuie depășită forța resortului.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
 l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare
 l_4 = măsură fixă a capului atașabil
 L = lungimea totală a sculei
 T_1 = moment de rotație care trebuie setat
 T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	1050 g
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Momentul maxim	50 Nm
Afișaj	analog
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Scală interschimbabilă	Cap atașabil
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,25 Nm
Intervalul momentului de torsiune	10 - 50 Nm
Intervalul momentului de torsiune	7 - 37 lbfft
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [l_1]	280 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Procedeu de măsurare	Moment
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l_2]	17,5 mm
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft

Feedback	de declanșare
Lungimea pârgheii inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	297,5 mm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Serie	MANOSKOP® 730N
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657600 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657600 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657582 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657582 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657600 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657590 1-1/2

Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657590 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657590 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657582 1-1/2
Cheie dinamometrică QuickSelectfără cap atașabil Momentul maxim 50 Nm	657094 50