



## Cheie dinamometrică QuickSelect cu adaptor cu clichet, Momentul maxim: 100Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	657090 100
GTIN	2050001017420
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țevă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare. Cu adaptor cu clichet reversibil.**

**Unități de măsură:** Nm, lbfft.

#### Avantaj:

- Mâner ergonomic din 2 componente, rezistent la lichide agresive precum carburanți, Skydrol etc.
- Scală de reglare protejată contra murdăriei și deteriorării prin intermediul geamului.
- Reglare rapidă, precisă și sigură: Trageți butonul de reglare, reglați valoarea dorită prin „rotire” și mențineți-o prin „apăsarea” butonului. Butonul de reglare se deplasează ușor, întrucât nu trebuie depășită forța resortului.

#### Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

#### Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică  
 $l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare  
 $l_4$  = măsură fixă a capului atașabil  
 L = lungimea totală a sculei  
 $T_1$  = moment de rotație care trebuie setat  
 $T_2$  = moment de rotație specificat

**Notă:**

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Afișaj	analog
Momentul maxim	100 Nm
Greutate	1210 g
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Scală interschimbabilă	Cap atașabil
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,5 Nm
Intervalul momentului de torsiune	20 - 100 Nm
Intervalul momentului de torsiune	15 - 75 lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [ $l_3$ ]	353,5 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [ $l_1$ ]	336 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Feedback	de declanșare

Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Serie	MANOSKOP® 730N
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

## Accesorii

Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657590 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657582 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657600 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657582 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657600 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657582 1-1/4

Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip  
pătrat de antrenare 1-3/8 inch

657590 1-3/8

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8  
inch

657600 1-3/8

Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip  
pătrat de antrenare 1-1/4 inch

657590 1-1/4

Cheie dinamometrică QuickSelectfără cap atașabil  
Momentul maxim 100 Nm

657094 100