

**Garant****Set de teșitoare de precizie lungi Cod 150377 cu casetă 90°, TiAlN, Număr de teșitoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	150375 6
GTIN	4045197912220
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.  
Zencuitor de precizie nr. 150377, **cu tijă lungă.**

**Aplicație:**

Teșitor de precizie pentru realizarea de **teșituri fără așchii, circulare exacte, la 90 °.**

**Conținut:**

câte 1 teșitor: Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Livrare:**

Set de 6 teșitoare de precizie cu casetă.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Număr de teșitoare	6
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Diviziunea tăișului lamatorului	inegal
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	verde
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

## Accesorii

Teșitor de precizie, lung $90^{\circ}$ Ø exterior Dc 16,5 mm	150377 16,5
Teșitor de precizie, lung $90^{\circ}$ Ø exterior Dc 6,3 mm	150377 6,3
Teșitor de precizie, lung $90^{\circ}$ Ø exterior Dc 8,3 mm	150377 8,3
Teșitor de precizie, lung $90^{\circ}$ Ø exterior Dc 10,4 mm	150377 10,4
Teșitor de precizie, lung $90^{\circ}$ Ø exterior Dc 20,5 mm	150377 20,5
Teșitor de precizie, lung $90^{\circ}$ Ø exterior Dc 12,4 mm	150377 12,4