



## Cheie dinamometrică cu scală de reglare, Momentul maxim: 140Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	657235 140
GTIN	4560138448113
Clasa articolului	66F

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică cu reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecție contra deplasării accidentale. Cu buton reversibil al clichetului și prindere pătrată pentru locașuri de cheie tubulară.

**Unități de măsură:** Nm. Cu mâner din rășină sintetică.

#### Funcționare:

La atingerea valorii presetate, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

#### Aplicație:

Pentru serii medii și mari.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

### Descriere tehnică

Momentul maxim	140 Nm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Greutate	750 g
Afișaj	analog
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	1 Nm
Intervalul momentului de torsiune	30 - 140 Nm
Citire comutabilă	Nm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea totală L	400 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ]	318 mm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm

020020 1000

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm

020010 400