

**Ciocan din plastic cu capete atașabile din poliuretan, Ø cap ciocan: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754200 27
GTIN	4013288001504
Clasa articolului	73C

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manșon de protecție a cozii și capete atașabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.

Cu capete atașabile rezistente la abraziune, fără așchii, din **poliuretan** (ruginiu).

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din poliuretan consultați Codul 754300; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descriere tehnică

Ø carcasă	27 mm
Lungimea cozii	265 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	90 mm
Ø cap ciocan	27 mm
Greutate	0,276 kg
Materialul cozii	Frasin
Serie	102
Utilizare material	Uretan, duritate medie

Denumirea producătorului	102
Fără recul	nu
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din cellidor Ø cap ciocan 27 mm	754600 27
Cap atașabil de schimb din poliuretan Ø cap ciocan 27 mm	754300 27
Coadă din frasin de ciocan, cu pană pentru Ø capului de ciocan 27 mm	754400 27