

**Ciocan din plastic cu capete atașabile din poliuretan, Ø cap ciocan: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754200 32
GTIN	4013288001511
Clasa articolului	73C

**Descriere****Execuție:**

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manșon de protecție a cozii și capete atașabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.

Cu capete atașabile rezistente la abraziune, fără așchii, din **poliuretan** (ruginiu).

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru cap atașabil de schimb din poliuretan consultați Codul 754300; pentru coadă de schimb Codul 754400.

**Descriere tehnică**

Materialul cozii	Frasin
Ø carcasă	32 mm
Lungimea cozii	280 mm
Ø cap ciocan	32 mm
Greutate	0,374 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	95 mm
Serie	102
Utilizare material	Uretan, duritate medie

Denumirea producătorului	102
Fără recul	nu
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Cap atașabil de schimb din cellidor Ø cap ciocan 32 mm	754600 32
Coadă din frasin de ciocan, cu pană pentru Ø capului de ciocan 32 mm	754400 32
Cap atașabil de schimb din poliuretan Ø cap ciocan 32 mm	754300 32