



Ciocan din plastic cu capete atașabile din poliuretan, Ø cap ciocan: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	754200 40
GTIN	4013288001535
Clasa articolului	73C

Descriere

Execuție:

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manșon de protecție a cozii și capete atașabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.

Cu capete atașabile rezistente la abraziune, fără așchii, din **poliuretan** (ruginiu).

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din poliuretan consultați Codul 754300; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descriere tehnică

Materialul cozii	Frasin
Greutate	0,656 kg
Ø cap ciocan	40 mm
Lungimea cozii	320 mm
Ø carcasă	40 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	110 mm
Serie	102
Utilizare material	Uretan, duritate medie

Denumirea producătorului	102
Fără recul	nu
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din cellidor Ø cap ciocan 40 mm	754600 40
Coadă din frasin de ciocan, cu pană pentru Ø capului de ciocan 40 mm	754400 40
Cap atașabil de schimb din poliuretan Ø cap ciocan 40 mm	754300 40