

Garant**Ciocan cu cap moale cu capete atașabile din nylon și parte centrală din aluminiu, Ø cap ciocan: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă

754160 50

GTIN

4045197680495

Clasa articolului

71D

Descriere**Execuție:**

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manșon de protecție a cozii din nylon și pană inelară. Inserțiile din nylon rezistente la impact și uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acțiune.

Piesă centrală din aluminiu, negru eloxat.

Avantaj:

Piesă centrală din aluminiu = Reducere semnificativă a greutateii. Aceasta permite desfășurarea echilibrată a activității și în același timp protejarea articulației mâinii.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Cap atașabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.

Descriere tehnică

Greutate

0,48 kg

Ø cap ciocan

50 mm

Lungimea cozii

320 mm

Lungimea cap cu capete atașabile

117 mm

Tip produs

Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylon, buc. Ø cap ciocan 50 mm

754180 50

Coadă Hickory pentru ciocan cu manșon de protecție și pană inelară Lungimea cozii 320 mm

751650 320