

**Ciocan din plastic cu capete atașabile din poliuretan, Ø cap ciocan: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754200 50
GTIN	4013288001542
Clasa articolului	73C

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manșon de protecție a cozii și capete atașabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.

Cu capete atașabile rezistente la abraziune, fără așchii, din **poliuretan** (ruginiu).

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din poliuretan consultați Codul 754300; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descriere tehnică

Greutate	0,905 kg
Lungimea cozii	340 mm
Materialul cozii	Frasin
Lungimea cap cu capete atașabile	115 mm
Ø carcasă	50 mm
Ø cap ciocan	50 mm
Serie	102
Utilizare material	Uretan, duritate medie

Denumirea producătorului	102
Fără recul	nu
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Coadă din frasin de ciocan, cu pană pentru Ø capului de ciocan 50 mm	754400 50
Cap atașabil de schimb din poliuretan Ø cap ciocan 50 mm	754300 50
Cap atașabil de schimb din cellidor Ø cap ciocan 50 mm	754600 50