



Ciocan din plastic cu capete atașabile din Cellidor, Ø cap ciocan: 22mm



Date comandă

Numărul de comandă	754500 22
GTIN	4013288001139
Clasa articolului	73C

Descriere

Execuție:

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manșon de protecție a cozii și capete atașabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.

Cu capete interschimbabile rezistente la impact din **Cellidor** (galben).

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb Cellidor consultați Codul 754600; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descriere tehnică

Lungimea cozii	250 mm
Greutate	0,193 kg
Ø carcasă	22 mm
Ø cap ciocan	22 mm
Materialul cozii	Frasin
Lungimea cap cu capete atașabile	75 mm
Serie	100
Utilizare material	Cellidor, galben, dur

Denumirea producătorului	100
Fără recul	nu
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din poliuretan Ø cap ciocan 22 mm	754300 22
Cap atașabil de schimb din cellidor Ø cap ciocan 22 mm	754600 22
Coadă din frasin de ciocan, cu pană pentru Ø capului de ciocan 22 mm	754400 22