

Garant

Ciocan cu cap moale cu capete atașabile din nylon și parte centrală din oțel, Ø cap ciocan: 22mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 754120 22 |
| GTIN | 4045197680402 |
| Clasa articolului | 71D |

Descriere**Execuție:**

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manșon de protecție a cozii din nylon și pană inelară. Inserțiile din nylon rezistente la impact și uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acțiune.

Piesă centrală din metal.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Cap atașabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|----------|
| Lungimea cozii | 280 mm |
| Ø cap ciocan | 22 mm |
| Greutate | 0,188 kg |
| Lungimea cap cu capete atașabile | 73 mm |
| Tip produs | Ciocan |

Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylon, buc. Ø cap ciocan 22 mm

754180 22

Coadă Hickory pentru ciocan cu manșon de protecție și pană inelară Lungimea cozii 280 mm

751650 280