

**Garant**

**Ciocan cu cap moale cu capete atașabile din nylon și parte centrală din oțel, Ø cap ciocan: 27mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	754120 27
GTIN	4045197680419
Clasa articolului	71D

**Descriere****Execuție:**

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manșon de protecție a cozii din nylon și pană inelară. Inserțiile din nylon rezistente la impact și uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acțiune.

Piesă centrală din metal.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Cap atașabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.

**Descriere tehnică**

Greutate	0,269 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	81 mm
Lungimea cozii	300 mm
Ø cap ciocan	27 mm
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Coadă Hickory pentru ciocan cu manșon de protecție și  
pană inelară Lungimea cozii 300 mm

751650 300

Cap atașabil de schimb din nylon, buc. Ø cap ciocan 27  
mm

754180 27