



Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Hickory, Ø cap ciocan: 60mm



Date comandă

Numărul de comandă	754700 60
GTIN	7610733003495
Clasa articolului	73B

Descriere

Execuție:

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă din lemn american Hickory.

Fără recul datorită greutateii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.

Descriere tehnică

Lungimea cap cu capete atașabile	120 mm
Greutate	1,47 kg
Carcasă materiale	Oțel
Materialul cozii	Lemn Hickory
Ø cap ciocan	60 mm
Lungimea cozii	360 mm
Lungimea totală	420 mm

Utilizare material	Nailon, alb
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 60 mm	754730 60
Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 60 mm	754720 60
Coadă Hickory de ciocan, cu pană Pentru Ø cap 60 mm	754840 60