

Suport compartimentat de schimb, Tip: 910



Date comandă

Numărul de comandă	693475 910
GTIN	2050001021830
Clasa articolului	66K

Descriere

Culoare:

RAL 7001 gri argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Lungime de utilizare: 870 mm

Lățime de utilizare: 170 mm

Înălțime de utilizare: 50 mm

Descriere tehnică

Lungime de utilizare	870 mm
Lățime de utilizare	170 mm
Înălțime de utilizare	50 mm
Tip produs	Cutie de depozitare

Accesorii

Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Set de lacăte 4 buc. în set, închidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm	085865 40
Lacăt de precizie de calitate standard închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085860 50
Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085855 40

Lacăt cu combinație de cifre cu buclă înaltă Ø carcasă 50 mm	085832 50
Lacătînchidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085890 50
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm	085885 40
Lacăt cu buclă înaltăînchidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085866 40
Lacăt cu buclă înaltăînchidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085882 40
Lacăt de precizie cu buclă înaltăînchidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm	085876 40
Lacătînchidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085880 50
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm	085830 40
Lacăt ALUTITANînchidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085868 50
Lacăt de precizieînchidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085850 50
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 50 mm	085831 50
Lacăt de precizieînchidere cu cheie comună Ø carcasă 50 mm	085870 50