



## Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Hickory, Ø cap ciocan: 22mm



### Date comandă

Numărul de comandă	754700 22
GTIN	7610733003433
Clasa articolului	73B

### Descriere

#### Execuție:

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă din lemn american Hickory.

**Fără recul** datorită greutateii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

#### Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

#### Piese de schimb:

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.

### Descriere tehnică

Lungimea cap cu capete atașabile	75 mm
Lungimea cozii	250 mm
Lungimea totală	270 mm
Carcasă materiale	Oțel
Ø cap ciocan	22 mm
Materialul cozii	Lemn Hickory
Greutate	0,167 kg

Utilizare material	Nailon, alb
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Coadă Hickory de ciocan, cu pană Pentru Ø cap 22 mm	754840 22
Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 22 mm	754730 22
Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 22 mm	754720 22