

Garant**Ciocan cu cap moale cu capete atașabile din nylon și parte centrală din aluminiu, Ø cap ciocan: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754160 22
GTIN	4045197680457
Clasa articolului	71D

Descriere**Execuție:**

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manșon de protecție a cozii din nylon și pană inelară. Inserțiile din nylon rezistente la impact și uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acțiune.

Piesă centrală din aluminiu, negru eloxat.

Avantaj:

Piesă centrală din aluminiu = Reducere semnificativă a greutatei. Aceasta permite desfășurarea echilibrată a activității și în același timp protejarea articulației mâinii.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Cap atașabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.

Descriere tehnică

Lungimea cozii	280 mm
Ø cap ciocan	22 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	73 mm
Greutate	0,147 kg
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Coadă Hickory pentru ciocan cu manșon de protecție și
pană inelară Lungimea cozii 280 mm

751650 280

Cap atașabil de schimb din nylon, buc. Ø cap ciocan 22
mm

754180 22