

**Garant****Set de clești de precizie pentru inele de siguranță, 4 buc. pentru inele exterioare, Număr de clești: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	700147 4
GTIN	4045197553539
Clasa articolului	71A

**Descriere****Execuție:**

Parte forjată a mânerului și a articulației, vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui. Clește negru, cap șlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.

Articulație cu **arc de deschidere integrat**.

**Avantaj:**

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

**Standard:**

**DIN 5254 B** – für Außensicherungsringe.

**Livrare:**

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719870 Ref. A01; A11; A21; A31.

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel exterior cotit

Pentru Ø inelului exterior de siguranță: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø vârfuri: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Lungimea totală maximă: 130; 130; 175; 220 mm

**Descriere tehnică**

Pentru Ø inelului exterior de siguranță	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Număr de clești	4
Ø vârfuri	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Lungimea totală maximă	130; 130; 175; 220 mm
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Standard	DIN 5254 B
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

## Accesorii

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A21	719870 A21
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A11	719870 A11
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A01	719870 A01
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A31	719870 A31