

Garant**Bac în trepte fix, Pentru lățimea bacurilor: 125mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 361296 125 |
| GTIN | 4045197912435 |
| Clasa articolului | 310 |

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire, călit și șlefuit. Inclusiv șuruburi de prindere.

Aplicație:

Pentru prinderea bacurilor de protecție Cod 361140 – 361151.

Material:

Oțel călit.

Adaptat pentru:

Cod 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G precum și Allmatic Titan 1 și Allmatic SC125.

Notă:

Montarea bacurilor de protecție cu ajutorul unui șurub M6.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Recomandat pentru codul de culoare | Duo Plus |
| Recomandat pentru codul de culoare | HiPo |
| Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX NC |
| Recomandat pentru codul de culoare | LC |
| Recomandat pentru codul de culoare | LC-GARANT |
| Recomandat pentru codul de culoare | Duo |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Recomandat pentru codul de culoare | Titan |
| Recomandat pentru codul de culoare | NC8 |
| Recomandat pentru codul de culoare | TC |
| Recomandat pentru codul de culoare | LCV125G |
| Recomandat pentru codul de culoare | Titan2/TitanSense |
| Lungimea bacului l | 104 mm |
| Înălțime h_1 | 19 mm |
| c_1 | 94 mm |
| Lățimea bacurilor b | 125 mm |
| c | 24 mm |
| Înălțimea bacului h | 39,5 mm |
| Tip produs | Bacuri de menșhină |