

Garant**Bac în trepte mobil, Pentru lățimea bacurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	361295 125
GTIN	4045197912428
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire, călit și șlefuit. Inclusiv șuruburi de prindere.

Aplicație:

Pentru prinderea bacurilor de protecție Cod 361140 – 361151.

Material:

Oțel călit.

Adaptat pentru:

Cod 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G precum și Allmatic Titan 1 și Allmatic SC125.

Notă:

Montarea bacurilor de protecție cu ajutorul unui șurub M6.

Descriere tehnică

Lățimea bacurilor b	125 mm
Înălțime h ₁	19 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
c ₁	59 mm
Lungimea bacului l	82 mm

Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
c	24 mm
Tip produs	Bacuri de menhină