



Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Hickory, Ø cap ciocan: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	754700 40
GTIN	7610733003471
Clasa articolului	73B

Descriere

Execuție:

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă din lemn american Hickory.

Fără recul datorită greutateii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.

Descriere tehnică

Lungimea cozii	315 mm
Lungimea totală	355 mm
Ø cap ciocan	40 mm
Carcasă materiale	Oțel
Lungimea cap cu capete atașabile	110 mm
Greutate	0,695 kg
Materialul cozii	Lemn Hickory

Utilizare material	Nailon, alb
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Coadă Hickory de ciocan, cu pană Pentru Ø cap 40 mm	754840 40
Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 40 mm	754730 40
Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 40 mm	754720 40