



Cheie dinamometrică aparat de bază, Momentul maxim de torsiune: 80Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657500 80
GTIN	4045197566447
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. **Strângere pe stânga prin re poziționarea capului de cheie atașabil.**

Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657590.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Accesorii opționale:

Cheie de reglare Cod 657520.

Descriere tehnică

Greutate	310 g
Momentul maxim	80 Nm
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	10 - 80 Nm
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Citire comutabilă	Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Feedback	de declanșare
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Lungimea totală L	240 mm
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Standard	DIN EN ISO 6789
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare
Momentul maxim 400 Nm

020090 400

020020 1000

Calibrare DAkkScheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm

Calibrare și setare DAkkScheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm

020190 1000

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch

657582 1-3/8

Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 400 Nm

654460 400

Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch

657630 1-1/4

Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch

657630 1-1/2

Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch

657630 1-3/8

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch

657582 1-1/4

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch

657582 1-1/2

Cheie de reglare a momentului de rotație

657520