

Geantă pentru montaj din tablă de oțel, Tip: 830



Date comandă

Numărul de comandă	693470 830
GTIN	2050001021793
Clasa articolului	66K

Descriere

Execuție:

Tablă de oțel de 1 mm cu bordură imprimată. 2 mânere de ridicare și opritor de capac. Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 și următoarele).

Culoare:

RAL 7001 gri argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Dimensiune exterioră L: 830 mm

Dimensiune exterioră l: 440 mm

Dimensiune exterioră H: 340 mm

Lungime de utilizare: 790 mm

Lățime de utilizare: 170 mm

Înălțime de utilizare: 50 mm

Descriere tehnică

Lungime de utilizare	790 mm
Dimensiune exterioră l	440 mm
Dimensiune exterioră H	340 mm
Lățime de utilizare	170 mm
Înălțime de utilizare	50 mm

Dimensiune exterioară L	830 mm
Greutate	21 kg
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Lacăt ALUTITAN închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085868 50
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm	085885 40
Lacăt închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085890 50
Set de lacăte 4 buc. în set, închidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm	085865 40
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm	085830 40
Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085855 40
Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085866 40
Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 50 mm	085831 50
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Lacăt de precizie de calitate standard închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085860 50
Lacăt închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085880 50
Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085882 40
Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm	085850 50
Lacăt de precizie închidere cu cheie comună Ø carcasă 50 mm	085870 50
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm	085876 40
Lacăt cu combinație de cifre cu buclă înaltă Ø carcasă 50 mm	085832 50