



Clește universal de forță, polizat, Lungimea totală: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	700440 200
GTIN	4003773039679
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2,2 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Fără scântei	nu

Tip produs

Clește multifuncțional