

Set de clești electronici 4 buc., Număr de clești: 4**Date comandă**

Numărul de comandă	700160 4
GTIN	2050001661203
Clasa articolului	76A

Descriere**Execuție:**

Stanțate cu precizie, ambele piese ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificcate. Cleștii de tăiere realizează o tăiere ușor forfecată. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă.

Material:

Oțel carbon (C70), stanțat precis și tratat termic cu o fosfatare fără reflexie.

Livrare:

1 clește electronic cu tăiere laterală Cod 726680 (cap îngust – 9,5 mm): Ref. 130

1 clește electronic cu tăiș oblic Cod 726700 (cap îngust – 13,5 mm): Ref. 130

1 clește electronic cu vârf lat Cod 727140: Ref. 135

1 clește electronic cu cioc Cod 727160: Ref. 145

Mini teșitură: Fără teșire

Descriere tehnică

Număr de clești	4
Mini teșitură	Fără teșire

Accesorii

Clește cu tăiere laterală cu tăietură netedă pentru electronică, tășuri puternice Lungimea totală 130 mm	726700 130
Clește cu tăiere laterală pentru electronică, model îngust Lungimea totală 130 mm	726680 130
Clește cu vârf lat pentru electronică Lungimea totală 135 mm	727140 135
Clește cu vârf ascuțit pentru electronică, cu falcă lungă Lungimea totală 145 mm	727160 145