

**Clește universal, polizat, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701500 200
GTIN	4003773213253
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 60 HRC).  
Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Oțel special pentru scule.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	200 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	Clește negru fosfatat, capul lustruit
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional

