



Cheie dinamometrică aparat de bază, Momentul maxim de torsiune: 200Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657500 200
GTIN	4045197566461
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. **Strângere pe stânga prin re poziționarea capului de cheie atașabil.**

Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657590.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Accesorii opționale:

Cheie de reglare Cod 657520.

Descriere tehnică

Greutate	720 g
Momentul maxim	200 Nm
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	50 - 200 Nm
Lungimea totală L	405 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoalte	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Calibrare și reglare
Cheie dinamometrică fără scală
Momentul maxim 400 Nm

Calibrare și setare DAkkS
Cheie dinamometrică fără scală
Momentul maxim 1000 Nm

020190 1000

Accesorii

Adaptor cu clichet
cu extractor Tip pătrat de antrenare
2-1/2 inch

657580 2-1/2

Adaptor cu clichet reversibil
Tip pătrat de antrenare 2-1/2
inch

657582 2-1/2

Tester electronic de verificare a cheii
dinamometrice „ProTest”
Momentul maxim 400 Nm

654460 400

Cheie de reglare a momentului de rotație

657520

Adaptor cu clichet
Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch

657630 2-1/2

Adaptor cu clichet
Pătrat de antrenare 2-1/2 inch

657620 2-1/2

Adaptor cu clichet
Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch

657630 2-3/4