

Garant**Set de clești de precizie pentru inele de siguranță, 4 buc. pentru inele interioare, Număr de clești: 4****Date comandă**

Numărul de comandă

700132 4

GTIN

4045197524850

Clasa articolului

71A

Descriere**Execuție:**

Parte forjată a mânerului și a articulației, vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui. Clește negru, cap șlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Standard:

DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.

Livrare:

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719770 Ref. J1; J2; J3; J4.

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel interior drept

Pentru Ø inelului interior de siguranță: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø vârfuri: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Lungimea totală maximă: 140; 180; 225; 320 mm

Descriere tehnică

Ø vârfuri

1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Pentru Ø inelului interior de siguranță	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Număr de clești	4
Lungimea totală maximă	140; 180; 225; 320 mm
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Standard	DIN 5256 C
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

Accesorii

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J3	719770 J3
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J4	719770 J4
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J2	719770 J2
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J1	719770 J1