

HOLEX**Clește universal de forță, lustruit, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	700450 180
GTIN	4045197283511
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cu luciu metalic, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	luciu metalic
Fără scântei	nu

Tip produs

Clește multifuncțional