



Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4inch



Date comandă

Numărul de comandă	657590 1-1/4
GTIN	4018754139606
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Adaptor cu clichet reversibil, cu extractor. Cu pârghie de comutare Wippen.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime h	14,5 mm
Lățime b	22 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Capacitate de încărcare de durată	40 Nm
Număr de dinți	22
Serie	725QR
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Distanța între axe S	17,5 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Clicheți reversibili	da
Clichet cu extractor	da
Tip produs	Clichet