



Cheie dinamometrică cu scală de reglare, Momentul maxim: 2100Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657235 2100
GTIN	4571141276457
Clasa articolului	66F

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecție contra deplasării accidentale. Cu buton reversibil al clichetului și prindere pătrată pentru locașuri de cheie tubulară.

Unități de măsură: Nm. Cu mâner metalic striat.

Funcționare:

La atingerea valorii presetate, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru serii medii și mari.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789. Folosiți numai chei tubulare cu alezaj de siguranță.

Descriere tehnică

Momentul maxim	2100 Nm
Pătrat de antrenare	1 inch
Greutate	17000 g
Afișaj	analog
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	10 Nm
Intervalul momentului de torsiune	500 - 2100 Nm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Lungimea totală L	1899 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Citire comutabilă	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	1750 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică