


HOLEX

Set de clești pentru inele de siguranță, 4 buc. pentru inele interioare, Număr de clești: 4



Date comandă

Numărul de comandă	700135 4
GTIN	4045197492739
Clasa articolului	72A

Descriere

Execuție:

Dintr-o bucată forjată în matriță, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN 5256 C – gerade Backen, für Innensicherungsringe.

Livrare:

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719805 Ref. J1; J2; J3; J4.

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel interior drept

Pentru Ø inelului interior de siguranță: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø vârfuri: 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

Lungimea totală maximă: 135; 180; 225; 320 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală maximă	135; 180; 225; 320 mm
Ø vârfuri	1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
Număr de clești	4
Pentru Ø inelului interior de siguranță	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Standard	DIN 5256 C
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

Accesorii

Clește pentru inele de siguranță Tip J2	719805 J2
Clește pentru inele de siguranță Tip J4	719805 J4
Clește pentru inele de siguranță Tip J1	719805 J1
Clește pentru inele de siguranță Tip J3	719805 J3