



Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 12,5Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Cu **clichet fix încorporat** – doar pentru strângerea pe dreapta.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 4% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Afișaj	analogic
Greutate	340 g
Momentul maxim	12,5 Nm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Intervalul momentului de torsiune	1,5 - 12,5 Nm
Intervalul momentului de torsiune	1 - 9 lbfft
Feedback	de declanșare
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea totală L	174 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	124 mm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Serie	MANOSKOP® 755R/1
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu

Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Reglare Cheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și setare DAkkS Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck” Moment de torsiune maxim 10 Nm	654650 10