

PHOTONIC
you will see**Lampă inelară High-Power cu comandă pe segmente, Ø lămpii inelare: 66mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492225 66
GTIN	2050002067424
Clasa articolului	49K

Descriere**Execuție:**

Lampă inelară cu LED și cu controler integrat, pentru o operare intuitivă – nu este necesară o unitate de control separată. Comandă ergonomică și intuitivă pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. 2 distanțe de lucru reglabile (45 – 130 mm și 80 – 300 mm). Iluminare omogenă. Segmentele pot fi controlate individual. Funcție de memorie pentru setarea preferată. Se poate integra în mediu ESD.

Avantaj:

- **Mai multe distanțe de lucru reglabile**
- **Unitatea externă de comandă nu este necesară**
- **Comanda pe segmente flexibilă și inteligentă**

Livrare:

Inclusiv adaptor Ø 66 mm pe 58 mm, alimentator internațional (100 – 240 V), cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal.

Accesorii opționale:

Difuzor, filtru de polarizare, adaptor pentru obiective

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø lămpii inelare	66 mm
Înălțime lampă inelară	31 mm

Lățime lampă inelară	128 mm
Lungime lampă inelară	107 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Unitate de iluminare pentru dispozitiv de măsurare