

Garant

Set de clești de precizie pentru inele de siguranță, 4 buc. pentru inele interioare, Număr de clești: 4



Date comandă

Numărul de comandă	700137 4
GTIN	4045197553522
Clasa articolului	71A

Descriere

Execuție:

Parte forjată a mânerului și a articulației, vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui. Clește negru, cap șlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Standard:

DIN 5256 D – für Innensicherungsringe.

Livrare:

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719770 Ref. J11; J21; J31; J41.

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel interior cotit

Pentru \varnothing inelului interior de siguranță: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

\varnothing vârfuri: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Lungimea totală maximă: 130; 170; 210; 305 mm

Descriere tehnică

\varnothing vârfuri	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Lungimea totală maximă	130; 170; 210; 305 mm

Număr de clești	4
Pentru Ø inelului interior de siguranță	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior cotit
Standard	DIN 5256 D
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

Accesorii

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J11	719770 J11
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J21	719770 J21
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J41	719770 J41
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J31	719770 J31