



## Cheie dinamometrică aparat de bază, Momentul maxim de torsiune: 100Nm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657410 100    |
| GTIN               | 4018754031627 |
| Clasa articolului  | 63A           |

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. **Strângere pe stânga prin re poziționarea capului de cheie atașabil.**

Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657590.

#### Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

#### Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

### Descriere tehnică

|   |   |
|---|---|
| Greutate  | 640 g   |
| Momentul maxim  | 100 Nm  |
| Adaptor pentru capul atașabil   | 9×12 mm   |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere                     | ±4 %  |
| Direcția de strângere   | Strângere la dreapta și la stânga                             |
| Sculă interschimbabilă  | Cap atașabil  |
| Intervalul momentului de torsiune                                     | 20 - 100 Nm   |
| Intervalul momentului de torsiune                                     | 15 - 74 lbfft   |
| Formă de conectare  | pentru scule atașabile în<br>locaș (prindere rectangulară)    |
| Principiu de declanșare   | declanșare mecanică scurtă                                    |
| Setarea valorii de declanșare   | Fără scală de ajustare (necesită<br>dispozitiv de verificare) |
| Feedback  | de declanșare   |
| Standard  | DIN EN ISO 6789   |
| Lungimea totală L   | 318 mm  |
| Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I <sub>2</sub> ]         | 17,5 mm   |
| Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I <sub>1</sub> ]               | 289 mm  |
| Procedeu de măsurare  | Moment  |
| Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ] | 306,5 mm  |
| Citire comutabilă   | Nm  |
| Citire comutabilă   | lbfft   |
| Ajustabilitatea valorii de declanșare                                 | reglat în prealabil   |
| Calibrarea  | O6  |
| Calibrarea  | O7  |
| Datele pot fi protocoate  | nu  |
| Tehnică de măsurare   | mecanic   |
| Semnal de declanșare  | acustic   |
| Semnal de declanșare  | tactil  |
| Serie   | MANOSKOP® 755   |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Tip produs | Cheie dinamometrică |
|------------|---------------------|

## Servicii

|   |             |
|---|-------------|
| Calibrare și reglare<br>Cheie dinamometrică fără scală<br>Momentul maxim 400 Nm       | 020090 400  |
| Reglare<br>Cheie dinamometrică fără scală Tip SET                                     | 020080 SET  |
| Calibrare DAkkS<br>Cheie dinamometrică Moment de torsiune<br>maxim 1000 Nm            | 020020 1000 |
| Calibrare și setare DAkkS<br>Cheie dinamometrică fără scală<br>Momentul maxim 1000 Nm | 020190 1000 |

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch                                     | 657700 1-1/4 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch                           | 657600 1-1/2 |
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch                                     | 657700 1-3/8 |
| Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch | 657590 1-3/8 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch                           | 657600 1-1/4 |
| Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch | 657590 1-1/4 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch                           | 657600 1-3/8 |
| Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 400 Nm      | 654460 400   |
| Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch | 657590 1-1/2 |
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch                                     | 657700 1-1/2 |