

Garant

Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 160mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	700940 160
GTIN	4045197416957
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 60 HRC). Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafață **Haptoprene** aderentă.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	160 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,1 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Material	Oțel special pentru scule

Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional