

Garant**Clește universal de forță, cromat, cu manșoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	700340 200
GTIN	4045197416933
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafață **Haptoprene** aderentă.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,8 mm
Lungimea totală	200 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2,2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)

Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional