



## Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch



### Date comandă

Numărul de comandă

657590 2-1/2

GTIN

4018754139637

Clasa articolului

63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

#### Adaptor cu clichet reversibil, cu extractor.

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

## Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Capacitate de încărcare de durată	200 Nm
Înălțime h	22,3 mm
Lățime b	41 mm
Număr de dinți	36
Serie	725QR/20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Distanța între axe S	38,5 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Clicheți reversibili	da
Clichet cu extractor	da
Tip produs	Clichet