



Cheie dinamometrică aparat de bază, Momentul maxim de torsiune: 300Nm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657410 300 |
| GTIN | 4018754031658 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. **Strângere pe stânga prin re poziționarea capului de cheie atașabil.**

Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657590.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| Momentul maxim | 300 Nm |
| Greutate | 1210 g |
| Adaptor pentru capul atașabil | 14×18 mm |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % |
| Direcția de strângere | Strângere la dreapta și la stânga |
| Sculă interschimbabilă | Cap atașabil |
| Intervalul momentului de torsiune | 60 - 300 Nm |
| Intervalul momentului de torsiune | 40 - 220 lbfft |
| Procedeu de măsurare | Moment |
| Citire comutabilă | Nm |
| Citire comutabilă | lbfft |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Feedback | de declanșare |
| Formă de conectare | pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară) |
| Ajustabilitatea valorii de declanșare | reglat în prealabil |
| Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂] | 25 mm |
| Lungimea totală L | 609 mm |
| Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃] | 612 mm |
| Principiu de declanșare | declanșare mecanică scurtă |
| Setarea valorii de declanșare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
| Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I ₁] | 587 mm |
| Calibrarea | O6 |
| Calibrarea | O7 |
| Datele pot fi protocolate | nu |
| Tehnică de măsurare | mecanic |
| Semnal de declanșare | acustic |
| Semnal de declanșare | tactil |
| Serie | MANOSKOP® 755 |

| | |
|------------|---------------------|
| Tip produs | Cheie dinamometrică |
|------------|---------------------|

Servicii

| | |
|---|-------------|
| ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET | 020080 SET |
| Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm | 020090 400 |
| Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm | 020020 1000 |
| Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm | 020190 1000 |

Accesorii

| | |
|--|----------------|
| Adaptor cu clichetcu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch | 657580 2-1/2 |
| Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch | 657630 2-1/2 |
| Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch | 657620 2-1/2 |
| Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice„ProTest” Momentul maxim 400 Nm | 654460 400 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch | 657600 2-1/2 |
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch | 657700 2-3/4 |
| Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch | 657590 2-1/2 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch | 657582 2-1/2 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch | 657600 2-3/4 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch | 657600 2-3/4HD |
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch | 657700 2-1/2 |
| Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch | 657630 2-3/4 |