



Cheie dinamometrică aparat de bază, Momentul maxim de torsiune: 12Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657500 12
GTIN	4045197566010
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. **Strângere pe stânga prin re poziționarea capului de cheie atașabil.**

Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657590.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Accesorii opționale:

Cheie de reglare Cod 657520.

Descriere tehnică

Momentul maxim	12 Nm
Greutate	190 g
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	2 - 12 Nm
Citire comutabilă	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Lungimea totală L	125 mm
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoalte	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	
Calibrare și setare DAkkS Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck” Moment de torsiune maxim 10 Nm	654650 10
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657582 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657582 1-1/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657630 1-1/4
Cheie de reglare a momentului de rotație	657520
Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657630 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657582 1-3/8
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657630 1-1/2