



Adaptor cu clichet subțire cu comutator situat la bază, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch



Date comandă

Numărul de comandă	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Adaptor subțire cu clichet și comutator situat la bază.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Lățime b	40 mm
Capacitate de încărcare de durată	320 Nm
Înălțime h	14,3 mm
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Număr de dinți	40
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Distanța între axe S	36 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel crom-vanadiu
Tip produs	Clichet