



## Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 17,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	116320 17,5
GTIN	4045197029560
Clasa articolului	12C

### Descriere

#### Execuție:

Suprafață supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinței de depunere a materialului și **evacuarea îmbunătățită a așchiilor**.

#### Recomandare:

#### Adâncimea maximă de găurire:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

#### Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

### Descriere tehnică

Lungimea canalului de așchii $L_c$	130 mm
Ø nominal $D_c$	17,5 mm
Avans $f$ pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/rot
Număr de dinți $Z$	2
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală $L$	228 mm
Dimensiune con Morse CM	2
Standard	DIN 345
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	103,8 mm
Unghiul la vârf	118 grad

Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	20-30 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		