



## Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 3/25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	675220 3/25
GTIN	4013288014825
Clasa articolului	63H

### Descriere

#### Execuție:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000 – 675050.

Cu zonă de torsiune, **de înaltă rezistență**. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înșurubare. Profilul de înșurubare este astfel protejat și se obține o durabilitate mai mare (cu excepția Ref. TX40).

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu șliț în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

#### Standard:

DIN ISO 1173.

#### Material:

Aliaj special crom-vanadiu, **călit**.

### Descriere tehnică

Mărimea fantei în cruce	3
Lungimea totală	25 mm
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Denumirea producătorului	855/1 TZ PZ
Standard	DIN ISO 1173
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv

Coduri de culoare	da
Tip produs	Sculă cu biți