

Garant**Freză butoiaș din carbură monobloc, formă conică $\alpha/2 = 27^\circ$ PPC, TiAlN, \varnothing f8
DC / R2: 16/1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	207539 16/1000
GTIN	4045197922748
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Sculă ultraperformantă pentru **prelucrarea extrem de eficientă a suprafețelor cu formă neregulată**. Pentru suprafețe de calitate excepțională în **cel mai scurt interval de prelucrare**. Pentru folosirea pe mașinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.

Geometria tășurilor frontale este realizată astfel încât așchiile să fie fasonate și evacuate optim, în special la utilizarea razei de racordare. Numărul de tășuri este redus în acest scop la numărul de tășuri frontale efective.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R₂ reprezintă raza de acțiune la sculă.

Nu este posibilă reascuțirea!

Pentru prelucrarea pereților și evitarea contururilor cu proeminențe.

Descriere tehnică

\varnothing cozii D _s	16 mm
Lungimea tășului L _c	12,5 mm
Număr de dinți Z	6
Avans f _z pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm ²	0,08 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,065 mm
Lungimea totală L	90 mm
Rază de acțiune R ₂	1000 mm

Raza la colț R_1	3 mm
Unghiul elicei	30 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță \varnothing nominal	f8
Direcția de așchiere	orizontal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Strategie de așchiere	PPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză cu cap sferic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	70 m/min	S
Inconel	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB