

HALDER**Ciocan combinat, Ø cap ciocan: 30mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 754880 30 |
| GTIN | 4030618303039 |
| Clasa articolului | 73W |

Descriere**Execuție:**

Ciocan combinat de lăcătușerie cu cap nylon. Cap din oțel îmbunătățit, cu un cap atașabil moale interschimbabil din nylon rezistent la uzură. Coadă din țevă de oțel cu mâner din cauciuc, rezistent la uleiuri.

Piese de schimb:

Cap atașabil din nylon Cod 754910 Ref. 30.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|--|
| Lungimea totală | 290 mm |
| Carcasă materiale | Oțel de îmbunătățire, călit prin inducție |
| Ø cap ciocan | 30 mm |
| Materialul cozii | Țevă de oțel |
| Greutate | 0,6 kg |
| Serie | FERROPLEX® |
| Utilizare material | Nailon, alb, dur (pe o parte) |
| Lungimea capului | 104 mm |
| Denumirea producătorului | SIMPLEX |
| Fără recul | nu |
| Tip produs | Ciocan |

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 30 mm

754910 30