



## Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 50mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 754800 50     |
| GTIN               | 7610733087112 |
| Clasa articolului  | 73B           |

### Descriere

#### Execuție:

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă în fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

**Fără recul** datorită greutateii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

#### Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

#### Piese de schimb:

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

### Descriere tehnică

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Carcasă materiale                | Oțel            |
| Lungimea cap cu capete atașabile | 110 mm          |
| Materialul cozii                 | Fibră de sticlă |
| Lungimea totală                  | 385 mm          |
| Lungimea cozii                   | 335 mm          |
| Ø cap ciocan                     | 50 mm           |
| Greutate                         | 1,14 kg         |
| Serie                            | PB 303          |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Utilizare material | Nailon, alb |
| Fără recul         | da          |
| Tip produs         | Ciocan      |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 50 mm   | 754720 50 |
| Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 50 mm | 754730 50 |