

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 8802 Infinity, Mărimea mănușilor: 10



Date comandă

Numărul de comandă	094365 10
GTIN	7340118318820
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Mănușă multifuncțională din noua serie Infinity cu **sensibilitate tactilă excepțională** și priză bună. Cu palmă rezistentă la ulei și grăsimi. Rezistentă la **căldura de contact până la 100 °C**. Tegera® 8802 Infinity. Mănușă robustă pentru montaj, cu strat etanș dublu de acoperire din nitril și spumă de nitril, cu PU pe bază de apă, recomandată pentru medii de lucru ușor uleioase și umede.

Standard:

EN 407

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Tehnologie de tricotat: 18G

Culoarea: negru / galben

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Serie	Tegera®

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	6
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / galben
Tehnologie de tricatat	18G
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale